


Плита MHA1-PR10-3-M3-PI-PCB

Номер деталі: 197251

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 10 |
| Робочий тиск | 0 bar...8 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...40 °C |
| Тип кріплення клапана | з внутрішньою різьбою |
| Пневматичний порт 1 | M5 |
| Пневматичне з'єднання 2 | M3 |
| Пневматичний порт 3 | M5 |
| Матеріал монтажної плити | Кований алюмінієвий сплав |