

# Плита MHA1-PR10-3-PI-PCBM

Номер деталі: 197256

FESTO



## Технічні дані

| Особливості   | Значення  |
|---|---|
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 10  |
| Робочий тиск  | 0 bar...8 bar   |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B2-L  |
| Температура навколишнього середовища                | 0 °C...40 °C  |
| Тип кріплення клапана                               | з внутрішньою різьбою   |
| Пневматичний порт 1                                 | M5  |
| Пневматичне з'єднання 2                             | M3  |
| Пневматичний порт 3                                 | M5  |
| Матеріал монтажної плити                            | Кований алюмінієвий сплав                                       |