

# Роз'єм MHP-PI

Номер деталі: 197260

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	Кліпса
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	4 g
Електричне підключення	2-ріп Розетка
Діапазон робочої напруги постійного струму	60 V
Пропускна здатність по струму	3 A
Довжина кабелю	0.5 m
Діаметр кабелю	1 mm
Склад кабелю	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-20 °C...50 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA
Матеріал штекерних контактів	Сплав міді з луженим покриттям