

# Глушник UO-M7

Номер деталі: 197582

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Глушник відкритий
Робочий тиск	0 МПа...0.8 МПа 0 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	2.5 g
Пневматичне з'єднання	M7
Матеріал демпферної вставки	PE
Матеріал цапфи з гвинтом	PE
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS