

Спіральна пластикова трубка PUN-4X0,75-S-1,5-BL

Номер деталі: 197589

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	1.5 m
Зовнішній Ø	4 mm
Довжина блоку	0.384 m
Внутрішній Ø	2.6 mm
Діаметр обмотки	25 mm
Кількість обертів	70
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага продукту	42 g
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 4 mm Для ніпеля внут. Ø 3 mm з накладною гайкою Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 mm
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Матеріал трубки	TPE-U(PU)