

Спіральна пластикова трубка PUN-10X1,5-S-6-BL

Номер деталі: 197598

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	6 m
Зовнішній Ø	10 mm
Довжина блоку	0.91 m
Внутрішній Ø	7 mm
Діаметр обмотки	80 mm
Кількість обертів	70
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага продукту	760 g
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 10 mm
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Матеріал трубки	TPE-U(PU)