

Спіральна пластикова трубка PUN-8X1,25-S-2-SW

Номер деталі: 197609

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Робоча довжина | 2 m |
| Зовнішній Ø | 8 mm |
| Довжина блоку | 0.424 m |
| Внутрішній Ø | 5.7 mm |
| Діаметр обмотки | 60 mm |
| Кількість обертів | 27 |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.95 bar...10 bar |
| Дозвіл | TÜV |
| Орган сертифікації | B 013277 0506 00 |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -35 °C...60 °C |
| Вага продукту | 140 g |
| Пневматичне з'єднання | Для цангового фітинга зовн. Ø 8 mm Для ніпеля внут. Ø 6 mm з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 6 mm |
| Колір | Чорний |
| Твердість по шкалі Shore | D 52 +/-3 |
| Матеріал трубки | TPE-U(PU) |