

Спиральний пластмасовий шланг DUO PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

Номер деталі: 197617

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	0.5 m
Зовнішній Ø	4 mm
Довжина блоку	0.268 m
Внутрішній Ø	2.6 mm
Діаметр обмотки	25 mm
Кількість обертів	20
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага продукту	25 g
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накладною гайкою Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм
Колір	синій/чорний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Матеріал трубки	TPE-U(PU)