

Спиральний пластмасовий шланг DUO PUN-6X1-S-1-DUO-BS

Номер деталі: 197620

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	1 m
Зовнішній Ø	6 mm
Довжина блоку	0.488 m
Внутрішній Ø	4 mm
Діаметр обмотки	46 mm
Кількість обертів	23
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага продукту	102 g
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 4 мм
Колір	синій/чорний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Матеріал трубки	TPE-U(PU)