

Спиральний пластмасовий шланг DUO PUN-6X1-S-6-DUO-BS

Номер деталі: 197622

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	6 m
Зовнішній Ø	6 mm
Довжина блоку	2.228 m
Внутрішній Ø	4 mm
Діаметр обмотки	46 mm
Кількість обертів	168
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага продукту	700 g
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 mm Для ніпеля внут. Ø 4 mm з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 4 mm
Колір	синій/чорний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Матеріал трубки	TPE-U(PU)