

Спиральний пластмасовий шланг DUO PUN-12X2-S-2-DUO-BS

Номер деталі: 197630

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	2 m
Зовнішній Ø	12 mm
Довжина блоку	0.704 m
Внутрішній Ø	8 mm
Діаметр обмотки	95 mm
Кількість обертів	20
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Дозвіл	TÜV
Орган сертифікації	B 013277 0506 00
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага продукту	830 g
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 12 mm
Колір	синій/чорний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Матеріал трубки	TPE-U(PU)