

# Спіральна пластикова трубка PPS-6-7,5-1/4-BL

Номер деталі: 19796

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	7.5 m
Зовнішній Ø	7.8 mm
Довжина блоку	0.43 m
Внутрішній Ø	6.2 mm
Діаметр обмотки	75 mm
Кількість обертів	43
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...17.2 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Номінальний момент затягування	11 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	298 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Зовнішня різьба G1/4
Колір	синій
Матеріал з'єднувального болта	Латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захисту від перегинів	Сталь Оцинкований
Матеріал трубки	PA12-P