

Спіральна пластикова трубка PPS-4-7,5-1/4-BL

Номер деталі: 19798

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робоча довжина	7.5 m
Зовнішній Ø	6.3 mm
Довжина блоку	0.34 m
Внутрішній Ø	4.7 mm
Діаметр обмотки	75 mm
Кількість обертів	44
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...21.2 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Номінальний момент затягування	11 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	249 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Зовнішня різьба G1/4
Колір	синій
Матеріал з'єднувального болта	Латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захисту від перегинів	Сталь Оцинкований
Матеріал трубки	PA12-P