


Комплект адаптера DHAA-G-Q11-16-B6-14-40

Номер деталі: 2019618

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тип кріплення	з наскрізним отвором і гвинтом з центруючою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптерної плити	Алюміній Анодований
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований
Матеріал центруючого штифта	Сталь