


## Блок колектора FR-8-1/8

Номер деталі: 2077

FESTO



### Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	8.6 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0 bar...16 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент дотягування	12.5 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	135 g
Кількість виходів	8
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском