


## Блок колектора FR-8-1/4

Номер деталі: 2078

FESTO



### Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	11.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0 bar...16 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номинальний момент дотягування	14 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	230 g
Кількість виходів	8
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G1/2
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском