

Поворотний колектор GF-3/8

Номер деталі: 2095

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	15 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Макс. швидкість обертання	300 rpm
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS