

# Дросель GR-3/4

Номер деталі: 2103

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання
Пневматичний порт 1	G3/4
Пневматичне з'єднання 2	G3/4
Регульовальний елемент	гвинт з накатанною головкою
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі з наскрізним отвором
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	3300 l/min
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку	4800 l/min
Робочий тиск	0.3 bar...15 bar
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Положення монтажу	Будь-який
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	938 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS