

# Накидна гайка MCK-PK-3-KU

Номер деталі: 211289

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Внутрішня різьба M6x0,75
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	0 psi...145 psi
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Для шланга з зовнішнім Ø 4 мм Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накидною гайкою
Матеріал накидної гайки	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS