

Накидна гайка MCK-PK-6-KU

Номер деталі: 211292

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Внутрішня різьба M12x1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	0 psi...145 psi
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм, з накидною гайкою
Матеріал накидної гайки	РОМ
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS