


Швидкороз'ємний штекер KS4-N-6

Номер деталі: 2152

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4.5 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...12 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	15 g
Пневматичний порт 1	N-6
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS