


# Осьовий комплект EAMM-A-P10-38A-67A

Номер деталі: 2297644

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	12.5 Nm
Вага продукту	230 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	P10-38A
Код інтерфейсу Motor In	67A
Код інтерфейсу, корпус зчеплення	38A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS