

# Муфта EAMC-42-50-8-19

Номер деталі: 2310376

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	8 mm
Діаметр захвату 2	19 mm
Розмір	42
Номінальна довжина	50 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	17 Nm
Вага продукту	140 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS