

# Прецизійний регулятор тиску LRP-7.0-6

Номер деталі: 2418761

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Модельний ряд	LR
Захист від спрацьовування	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Прецизійний мембранний регулятор з пілотним керуванням
Функція регулятора	постійний тиск на виході З вторинним вихлопом
манометр	Підготовлено для G1/8
Робочий тиск	0.1 МПа...0.8 МПа 1 bar...8 bar
Діапазон регулювання тиску	0.1 bar...6 bar
Максимальний гістерезис тиску	0.02 bar
Стандартна номінальна витрата	240 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	200 g
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Підключення манометра	G1/8
Пневматичний порт 1	Для плити Ø 7 мм
Пневматичне з'єднання 2	для монтажної плити Ø 7 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній

Особливості	Значення
Матеріал мембрана	NBR