

Затискна втулка EAMH-50-5-C13.6

Номер деталі: 2428478

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.44 kgm ²
Вага продукту	19 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS