

Затискна втулка EAMH-86-8-C27.3

Номер деталі: 2429531

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	86
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	10.3 kgmm ²
Вага продукту	119 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS