

# Затискна втулка EAMH-110-12-C34

Номер деталі: 2429556

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення               |
|--------------------------------------|------------------------|
| Розмір                               | 110                    |
| Положення монтажу                    | Будь-який              |
| Макс. швидкість обертання            | 5000 rpm               |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L         |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C         |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %               |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C         |
| Момент інерції маси                  | 32.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Вага продукту                        | 229 g                  |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS     |