

Затискна втулка EAMH-145-24-C34

Номер деталі: 2429592

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	145
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	30 kgmm ²
Вага продукту	177 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS