

Амортизатор DYSC-25-25-Y1F

Номер деталі: 2480234

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Крок	25 mm
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 m/s
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 s
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 s
Режим роботи	Одиначної дії Штовхання
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	25 mm
Максимальна сила удару	4000 N
Максимальне споживання енергії на один хід	100 J
Максимальне споживання енергії на годину	140000 J
Максимальна залишкова енергія	0.8 J
Сила скидання	14 N
Мінімальне зусилля введення	140 N
Вага продукту	575 g
Діапазон мас	160 kg
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь