

# Стопорний комплект DADP-ES-Q12-32

Номер деталі: 2536505

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Діапазон регулювання кута повороту	0 deg...270 deg
Положення монтажу	Будь-який
Точне регулювання	-6 deg
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	250 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопора	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал важеля	Берилієва бронза нікельована
Матеріал шайби	Кований алюмінієвий сплав, анодований