


Монтажна плита VABP-S3-26V1G-G18-2

Номер деталі: 2605074

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	26 mm
Функціональне підключення 32	G1/8
Функційне підключення 34	G1/8
Пневматичний порт 22	Монтажна плита G1/8
Пневматичне з'єднання 44	Монтажна плита G1/8
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0 bar...16 bar
Стандартна номінальна витрата	800 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	668 g
Під'єднання пілотного повітря 14	M5
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичне з'єднання 4	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнювального кільця	NBR
Матеріал гвинтів	Сталь