


Монтажна плита VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Номер деталі: 2614863

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42 mm
Функціональне підключення 32	G1/8
Функційне підключення 34	G1/8
Пневматичний порт 22	Монтажна плита G1/4
Пневматичне з'єднання 44	Монтажна плита G1/4
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0 bar...16 bar
Пілотний тиск	3 bar...8 bar
Стандартна номінальна витрата	1400 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	2480 g
Під'єднання пілотного повітря 14	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнювального кільця	NBR
Матеріал гвинтів	Сталь