

# Ущільнювальне кільце NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

Номер деталі: 2652516

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення  |
|---|---|
| Розмір упаковки                                 | 10  |
| Положення монтажу                               | Будь-який   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 bar...12 bar  |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...174 psi   |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)<br>Пар |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом   |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L  |
| Допуск до харчової промисловості                | див. розширену інформацію про матеріал  |
| Температура навколишнього середовища            | -20 °C...120 °C   |
| Номінальний момент дотягування                  | 6.5 Nm  |
| Допустимий номінальний момент затягування       | ± 10 %  |
| Вага продукту                                   | 0.02 g  |
| Пневматичне з'єднання                           | G1/8  |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS  |
| Матеріальні ущільнення                          | PEEK  |