

Ущільнювальне кільце NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

Номер деталі: 2652519

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	10
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 bar...12 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (рідка, без льоду) Пар
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...120 °C
Номинальний момент затягування	35 Nm
Допустимий номінальний момент затягування	± 10 %
Вага продукту	0.15 g
Пневматичне з'єднання	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	PEEK