


Вилка штока SG-M12

Номер деталі: 2675

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M12
На підставі норм	ISO 8140
Відповідає стандарту	DIN 71752
Різьбове з'єднання	Внутрішня різьба M12
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	168 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал болта	Сталь Оцинкований
Матеріал вилки	Сталь Оцинкований
Матеріал гайи	Сталь Оцинкований