

Сильфонний циліндр EB-80-45

Номер деталі: 2748904

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	80
Необхідний монтажний \emptyset	95 mm
Крок	45 mm
Максимальна висота, висунутий	110 mm
Максимальний кут нахилу	15 deg
Максимальне пересування	10 mm
Мінімальна монтажна висота	65 mm
Режим роботи	Одинарної дії
Робочий тиск	0 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Сила скидання	200 N
Вага продукту	500 g
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал сильфона	CR
Матеріал корпусу	Алюмінієве лиття