

Паралельний комплект EAMM-U-70-D40-60H-96-S1

Номер деталі: 2786137

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	70
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	5000 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	118 kgmm ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.18 Nm
Передаваний крутний момент	7 Nm
Вага продукту	1760 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D40B
Код інтерфейсу Motor In	60H
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS