

# Паралельний комплект EAMM-U-70-S48-60H-96

Номер деталі: 2801715

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	70
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Макс. швидкість обертання	5000 rpm
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	118 kgmm <sup>2</sup>
Обертний момент приводу на холостому ході	0.18 Nm
Передаваний крутний момент	7 Nm
Вага продукту	1780 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	S48
Код інтерфейсу Motor In	60H
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS