

Паралельний комплект EAMM-U-145-D100-120G-188-S1

Номер деталі: 2803622

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Розмір | 145 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Передаточне число | 1:1 |
| Макс. швидкість обертання | 4000 rpm |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 2270 kgmm ² |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 2 Nm |
| Передаваний крутний момент | 50 Nm |
| Вага продукту | 12100 g |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент | D100B |
| Код інтерфейсу Motor In | 120G |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |