

# Сильфонний комплект EADB-V2-50-S10-100

Номер деталі: 2828839

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення  |
|--------------------------------------|---|
| Зовнішній Ø                          | 93 mm   |
| Розмір                               | 50  |
| Діапазон ходу                        | 10 mm...100 mm                                      |
| Подовження штока поршня              | 46 mm   |
| Конструкція                          | круглий<br>Комплект сильфонів<br>з вихлопом повітря |
| Положення монтажу                    | Будь-який   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 3 - сильний опір корозії                            |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L                                      |
| Опір середовища                      | Пил<br>стружка<br>Мастило<br>Мастило<br>Бензин      |
| Ступінь захисту                      | IP65<br>згідно IEC 60529                            |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C                                      |
| Рухома маса                          | 93 g  |
| Вага продукту                        | 190 g   |
| Тип кріплення                        | відкладений<br>3 різьбовим штифтом                  |
| Пневматичне з'єднання                | G1/4  |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                  |
| Матеріал деталей адаптера            | Анодований алюмінієвий сплав<br>Анодований          |
| Матеріальні ущільнення               | NBR   |
| Матеріал сильфона                    | NBR   |
| Матеріал гвинтів                     | Високолегована нержавіюча сталь                     |