

# Сильфонний комплект EADB-V2-50-S401-500

Номер деталі: 2828843

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	93 mm
Розмір	50
Діапазон ходу	401 mm...500 mm
Подовження штока поршня	119 mm
Конструкція	круглий Комплект сильфонів з вихлопом повітря
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Опір середовища	Пил стружка Мастило Мастило Бензин
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Рухома маса	305 g
Вага продукту	402 g
Тип кріплення	відкладений 3 різьбовим штифтом
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал деталей адаптера	Анодований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал сильфона	NBR
Матеріал гвинтів	Високолегована нержавіюча сталь