


Гальмівний резистор SACR-KL2-40-W2000

Номер деталі: 2882343

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	500
Положення монтажу	вільна конвекція Бажано вертикально
Імпульсний гальмівний резистор на 380 V	8000 Ws
Імпульсний гальмівний резистор на 780 V	7200 Ws
Продуктивність при 35% ED і 20°C	2000 W
Номінальна потужність гальмівного резистора	800 W
Номінальний гальмівний резистор на 380 V	600 W
Номінальний гальмівний резистор на 780 V	480 W
Значення опору	40 Ohm
Дозвіл	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	2400 g
Тип кріплення	за бажанням: з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS