

Клапан VOFD-L35T-

Номер деталі: 2956784

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний напівавтомат 3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	51 mm
Стандартна номінальна витрата	406 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	G1/4 1/4 NPT
Робочий тиск	0 МПа...0.8 МПа 0 bar...8 bar
Конструкція	Сідловий клапан прямого керування
Тип скидання	Пружина механічна
Ступінь захисту	IP65
Номінальний розмір	3.5 mm
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	З блокуванням Немає Без фіксації
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Придатність для вакууму	Немає
b значення	0.15
Значення C	1.8 l/sbar
Витрата Kv при аерації	0.32 m ³ /h
Швидкість потоку Kv для вихлопу	0.32 m ³ /h
Стандартна номінальна витрата 2-3	440 l/min
Час відключення	60 ms
Час увімкнення	40 ms
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:1:2] Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:2:2]

Особливості	Значення
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	-50 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-50 °C...60 °C
Вага продукту	390 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR VMQ
Матеріал корпусу	Алюміній з емалевим покриттям високолегована нержавіюча сталь