


Блок колектора FR-4-1/4

Номер деталі: 2960

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	11.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 bar...16 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	68 g
Кількість виходів	3
Кількість провідників	1
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Внутрішня різьба G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований