

Монтажна плита VABS-S7-BE-B-G14-V14

Номер деталі: 2999476

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 bar...8 bar
Витрата Kv при аерації	2.2 m³/h
Швидкість потоку Kv для вихлопу	8.6 m³/h
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP65
Вага продукту	250 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	Фланець 1/4 Схема підключення NAMUR
Пневматичний порт 3	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній з емалевим покриттям
Матеріальні ущільнення	NBR