


Кабель з роз'ємом KMF-1-230AC-2.5

Номер деталі: 30936

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	170 g
Електричне підключення	Розетка
Номинальна робоча напруга AC	230 V
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Довжина кабелю	2.5 m
Діаметр кабелю	6 mm
Склад кабелю	3 x 0,75 mm ²
Ступінь захисту	IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріал корпусу	PC POM
Матеріал штекерних контактів	Бронза