


Кабель з роз'ємом KMV-1-24DC-5-LED

Номер деталі: 30941

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Індикація стану перемикання	LED
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом M3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	320 g
Електричне підключення	Розетка Форма B
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Довжина кабелю	5 m
Діаметр кабелю	6 mm
Склад кабелю	3 x 0,75 мм ²
Ступінь захисту	IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Матеріал корпусу	PC
Матеріал штекерних контактів	Бронза