

З'єднання захисного кабелепроводу MKGV-36-M40

Номер деталі: 3152613

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	100
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP54
Температура навколишнього середовища	-40 °C...100 °C
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинтового з'єднання	PA