

Опорна стійка LBG-50

Номер деталі: 31763

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 5% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Вага продукту	540 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Лита нержавіюча сталь
Матеріал болта	Зміцнена сталь
Матеріал запобіжника	Пружинна сталь