

# Муфта EAMC-67-62-24-25

Номер деталі: 3187895

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	24 mm
Діаметр захвату 2	25 mm
Розмір	67
Номінальна довжина	62 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-25 °C...60 °C
Момент інерції маси	280 kgmm <sup>2</sup>
Передаваний крутний момент	143 Nm
Вага продукту	435 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS